

## Gniazdo wielokrotne KDVF-16-B

Numer produktu: 7564

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica nominalna                           | 4 mm                                                                                  |
| Ciśnienie robocze                            | -0.95 bar...16 bar                                                                    |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                      |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura medium                           | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Temperatura otoczenia                        | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Waga produktu                                | 64 g                                                                                  |
| Maks. liczba przyłączy                       | 16                                                                                    |
| Przyłącze pneumatyczne                       | PK-2<br>PK-3<br>PK-4                                                                  |
| Kolor                                        | szary                                                                                 |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |