

Przyssawka VAS-2-M3-NBR

Numer produktu: 173438

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	1 mm
Średnica czaszy przyssawki	2 mm
Efektywna średnica przyssawki	1.6 mm
Położenie przyłącza	u góry
Kształt przyssawki	okrągła płaska
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Siła oderwania przy podciśnieniu 70%	0.14 N
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0.14 N
Gwint montażowy	M3
Mocowanie przyssawki	M3
Przyłącze podciśnienia	M3
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	55 +/- 5
Materiał części z gwintem	Stal wysokostopowa
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	NBR