

Wtyk łącznika NPHS-S6-M-G38

Numer produktu: 8059259

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	7.85 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	1038 l/min...2050 l/min
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778	1125.2 l/min...2222.2 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Znamionowy moment dokręcenia	12.5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	27 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelki gwintu	PA66-GF30 / TPE-U
Informacje o materiałach	Stal, ocynkowana