


# Amortyzator hydrauliczny DYSS-G8-10-10-Y1F

Numer produktu: 8073917

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                             | Wartość                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Wielkość                                          | 10                                   |
| Skok                                              | 10 mm                                |
| Amortyzacja                                       | samonastawna                         |
| Pozycja montażu                                   | dowolny                              |
| Sygnalizacja położenia                            | brak                                 |
| Maks. prędkość uderzenia                          | 1.5 m/s                              |
| Czas resetowania w temperaturze pokojowej         | 0.2 s                                |
| Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia | 1 s                                  |
| Sposób działania                                  | pchający<br>Jednostronnego działania |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo        | 2 - średnie obciążenie korozyjne     |
| Zgodność z LABS                                   | VDMA24364-B2-L                       |
| Temperatura otoczenia                             | -10 °C...80 °C                       |
| Długość amortyzacji                               | 10 mm                                |
| Maks. siła zderzenia                              | 700 N                                |
| Maks. moment dokręcenia                           | 8 Nm                                 |
| Maks. pobór energii na skok                       | 6 J                                  |
| Maks. pobór energii na godzinę                    | 25000 J                              |
| Maks. energia resztkowa                           | 0.03 J                               |
| Siła resetowania                                  | 4 N                                  |
| Min. siła wsuwania                                | 24 N                                 |
| Waga produktu                                     | 105 g                                |
| Zakres masy                                       | 20 kg                                |
| Typ mocowania                                     | z tulejką gwintowaną                 |
| Informacja o materiałach                          | Zgodność z dyrektywą RoHS            |
| Materiał uszczelnień                              | NBR                                  |
| Materiał obudowy                                  | Stal wysokostopowa                   |
| Materiał tłoczyska                                | Stal wysokostopowa                   |