

Płyta końcowa VABE-C13-100-F90-DU

Numer produktu: 8141663

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	bez zaworu dławiącego Przełączany kierunek przepływu
Ciśnienie robocze	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Ochrona przeciwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura medium	-40 °C...80 °C
Temperatura otoczenia	-40 °C...80 °C
Waga produktu	645 g
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Przylącze pneumatyczne	Konstrukcja płyty przyłączeniowej, Airing
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium, anodowany na gładko (20 µm)
Materiał uszczelnień	EPDM NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany na gładko (20 µm)
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna