


Przekładnia EMGA-80-P-G8-SAS-100

Numer produktu: 8141750

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość kotnierza przekładni	80 mm
Wielkość kotnierza silnika	100 mm
Luz skrotny	0.12 stopień
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	8:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	7000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 °C...90 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły wyjściowy moment obrotowy	50 Nm
Masowy moment bezwładności, przekładnia	0.37 kgcm ²
Maks. wyjściowy moment obrotowy	80 Nm
Maks. efektywność	97 %
Sztywność skrotna	8.4 Nm/arcmin
Waga produktu	2300 g
Dopuszczalne osiowe obciążenie wałka	1000 N
Dopuszczalne promieniowe obciążenie wałka	750 N
Interfejs przekładni, wałek wyjściowy	80G
Interfejs przekładni, napęd	100 A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS