

# Blok przyłączeniowy MHA1-PR6-3-PI-PCBM

Numer produktu: 197254

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. liczba pozycji zaworowych              | 6                                                                                     |
| Ciśnienie robocze                            | 0 bar...8 bar                                                                         |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                      |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                        |
| Temperatura otoczenia                        | 0 °C...40 °C                                                                          |
| Typ mocowania zaworu                         | z gwintem wewnętrznym                                                                 |
| Przyłącze pneumatyczne 1                     | M5                                                                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 2                     | M3                                                                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 3                     | M5                                                                                    |
| Materiał płyty przyłączeniowej               | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                               |