

Przyłącze elektryczne MHAP-PI

Numer produktu: 197260

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	Zatrzask
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	4 g
Przyłącze elektryczne	2-pin Gniazdo wtykowe
Zakres napięcia roboczego DC	60 V
Obciążalność prądowa	3 A
Długość kabla	0.5 m
Średnica kabla	1 mm
Budowa kabla	2 x 0,14 mm ²
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-20 °C...50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał styków	Stop miedzi ocynowany