


Silnik serwo EMME-AS-40-M-LV-AM

Numer produktu: 2082445

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Temperatura otoczenia	-10 °C...40 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90%
Spełnia normę	IEC 60034
Klasa izolacji	F
Klasa ratingowa zgodnie z EN 60034-1	S1
Stopień ochrony	IP21
Przyłącza elektryczne	Wtyczka
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Certyfikacja	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Znamionowe napięcie robocze DC	360 V
Napięcie nominalne DC	360 V
Typ uzwojenia	Gwiazda wewn.
Liczba par biegunów	2
Moment obrotowy postojowy	0.35 Nm
Znamionowy moment obrotowy	0.21 Nm
Szczytowy moment obrotowy	1.4 Nm
Znamionowa prędkość obrotowa	9000 1/min
Maks. prędkość obrotowa	10000 1/min
Moc znamionowa silnika	200 W
Prąd ciągły w stanie spoczynku	1.6 A
Prąd znamionowy, silnik	1.2 A
Prąd szczytowy	6.4 A
Stała silnika	0.175 Nm/A

Cechy	Wartość
Stała napięcia faza-faza	13.2 mVmin
Rezystancja uzwojenia faza-faza	8.6 om
Indukcyjność uzwojenia faza-faza	4.51 mH
Całkowity wyjściowy moment bezwładności	0.054 kgcm ²
Waga produktu	700 g
Dopuszczalne osiowe obciążenie wałka	12 N
Dopuszczalne promieniowe obciążenie wałka	115 N
Czujnik położenia wirnika	Enkoder bezwzględny, wieloobrotowy
Czujnik położenia wirnika, interfejs	HIPERFACE®
Zasada pomiaru czujnika położenia wirnika	pojemnościowy
Czujnik położenia wirnika, okresy sinusoidalne/kosinusoidalne na obrót	16
Czujnik położenia wirnika, typowa rozdzielczość	12 bit
Czujnik położenia wirnika, typowa dokładność kątowa	20 arcmin
MTTFd, części składowe	271 lat, czujnik położenia wirnika