

Moduł magistrali CPX-FB39

Numer produktu: 2093101

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Protokół	Sercos III
Wymiary szer. x dł. x wys.	(wraz z blokiem łączącym) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Waga produktu	125 g
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Wskaźnik LED specyficzny dla produktu	M: Modify, Parametryzacja PL: zasilanie obciążenia PS: zasilanie elektroniki, zasilanie czujników SF: błąd systemowy
Wskaźnik LED specyficzny dla magistrali	S: Sercos LED SD: Sercos sub-device LED TP1: sieć aktywna, port 1 TP2: sieć aktywna, port 2
Diagnostyka specyficzna dla urządzenia	Diagnostyka kanałowa i modułowa Zbyt niskie napięcie modułów Pamięć diagnostyczna
Elementy obsługowe	Przetłacznik DIL
Interfejs magistrali polowej	2 x gniazdo wtykowe, M12x1, 4-pin, kodowanie D
Maksymalna przestrzeń adresowa, wejścia	64 bajt
Maksymalna przestrzeń adresowa, wyjścia	64 bajt
Parametryzacja	Rodzaj diagnostyki Awaryjne wyjście danych Wymuszanie stanu kanałów Konfiguracja sygnału Parametry systemowe
Prędkość transmisji	100 Mbit/s, full/half duplex
Pomoc w konfiguracji	Plik SDDML

Cechy	Wartość
Dodatkowe funkcje	Acykliczny dostęp do danych za pomocą sercos Adresowanie IP za pomocą parametrów Sercos lub pnaelu operatorskiego Diagnostyka kanałowa za pomocą magistrali polowej Parametryzacja start-up w postaci zwykłego tekstu za pomocą magistrali polowej Dostęp do stanu systemu za pośrednictwem danych procesu Dodatkowy interfejs diagnostyczny do paneli operatorskich
Zakres napięcia roboczego DC	18 V...30 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	Znam. 100 mA