

Panel operatorski CDPX-X-E2-W-5-EX2

Numer produktu: 8155219

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	148 mm
Głębokość montażu	17 mm
Wysokość	105 mm
Długość	34 mm
Maks. grubość panelu przedniego	17 mm
Zegar czasu rzeczywistego	Tak
Obsługiwane protokoły PLC	CODESYS 3.X ModbusRTU Client serwer ModbusRTU ModbusTCP Client Serwer ModbusTCP
Odchylenie zegara czasu rzeczywistego	< 100 ppm przy 25°C
Liczba kolorów	16 M
Wskaźnik	z podświetleniem
Rodzaj wskazania	Kolorowy TFT
Właściwość wyświetlacza	Ekran dotykowy
Wielkość wyświetlacza	5"
Bateria Back-up	Bateria litowa wielokrotnego ładowania
Rozdzielczość monitora	800x480 pikseli
Pobór mocy elektrycznej	6 W
Certyfikacja	c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-30 °C...80 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 85% bez kondensacji
Stopień ochrony	IP67
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-20 °C...55 °C
Uwaga na temat temperatury otoczenia	przy montażu pionowym

Cechy	Wartość
Waga produktu	500 g
Typ mocowania	Interfejs VESA
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Interfejs Ethernet, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Interfejs Ethernet, technologia przyłączeniowa	RJ45
Interfejs Ethernet, liczba pinów/żył	8
Interfejs Ethernet, prędkość transmisji	10/100 Mbit/s
Interfejs Ethernet, funkcja	Programowanie Zasilanie elektryczne PoE
Interfejs Ethernet, specyfikacja	IEEE 802.3 af/at
Interfejs USB, funkcja	Przesyłanie plików
Interfejs USB, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Złącze USB, technologia przyłączy	USB 2.0 typ A
Oprogramowanie do programowania	Designer Studio
Dane CPU	1 GB RAM
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE	Class I, Div. 2 (US)
Ochrona przeciwwybuchowa	Class I, Div. 2 (US)
Jednostka certyfikująca	UL E239998 UL E245518