

# Siłownik okrągły CRDSNU-B-32-40-PPS-A-MG-A1

Numer produktu: 2176401

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                                       | Wartość                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                        | 40 mm                                                                               |
| Ø tłoka                                                     | 32 mm                                                                               |
| Amortyzacja                                                 | samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym                          |
| Pozycja montażu                                             | dowolny                                                                             |
| Konstrukcja                                                 | Tłok<br>Tłoczysko<br>Rura siłownika                                                 |
| Sygnalizacja położenia                                      | do wyłącznika zbliżeniowego                                                         |
| Ciśnienie robocze                                           | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                                   |
| Sposób działania                                            | dwustronnego działania                                                              |
| Medium robocze                                              | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                  | 4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne                                            |
| Zgodność z LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                                                      |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                           | patrz rozszerzone informacje o materiale                                            |
| Temperatura otoczenia                                       | 0 °C...80 °C                                                                        |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie    | 415 N                                                                               |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 483 N                                                                               |
| Ruchoma masa przy skoku 0 mm                                | 118 g                                                                               |
| Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku                     | 8.9 g                                                                               |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku                             | 670 g                                                                               |
| Dodatkowa masa na 10 mm skoku                               | 15.3 g                                                                              |
| Typ mocowania                                               | Przy pomocy osprzętu                                                                |
| Przylącze pneumatyczne                                      | G1/8                                                                                |
| Informacja o materiałach                                    | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                           |
| Materiał pokrywy                                            | Nierdzewna stal stopowa                                                             |
| Materiał tłoczyska                                          | Nierdzewna stal stopowa                                                             |
| Materiał rury siłownika                                     | Nierdzewna stal stopowa                                                             |