


Jednostka prowadząca EAGF-V2-KF-63-

Numer produktu: 2608521

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	63
Skok	1 mm...500 mm
Luz cofania	0 µm
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Prowadnica
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Maks. siła Fy	1260 N
Maks. siła Fy statyczna	1600 N
Maks. siła Fz	1260 N
Maks. siła Fz, statyczna	1600 N
Maks. moment Mx	75 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	95 Nm
Maks. moment My	90 Nm
Maks. moment My, statyczny	115 Nm
Maks. moment Mz	90 Nm
Maks. moment statyczny Mz	115 Nm
Siła przesunięcia	15 N
Ruchoma masa przy skoku 0 mm	2560 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	5525 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	49 g
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	49 g
Środek ciężkości masy ruchomej przy 0 mm skoku	48 mm
Dodatkowy środek ciężkości ruchomej masy na 10 mm skoku	4.1 mm
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal odpuszczona
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany

Cechy	Wartość
Materiał płyty spinającej	Stal