



Zawór z dźwignią ręczną VHER-P-H-B43E-B-G12

Numer produktu: 3192077

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	4/3 odpowietrzony
Sposób uruchamiania	ręczne
Szerokość zabudowy	80 mm
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	3800 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	G1/2
Ciśnienie robocze	0 bar...10 bar
Informacja o ciśnieniu roboczym	Podciśnienie tylko na złączu 3 W przypadku pracy z dwoma ciśnieniami, ciśnienie na przyłączy 1 musi być wyższe niż na przyłączy 3.
Konstrukcja	Zawór z obrotowym suwakiem
Średnica nominalna	12 mm
Funkcja odpowietrzenia	z możliwością dławienia
Informacja o zastosowaniu	uruchamiać tylko ręcznie
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	możliwość zamknięcia przy pomocy osprzętu
Sposób uszczelnienia	twardy
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Brak przekrycia	tak
Wskaźnik stanu przełączenia	przy pomocy osprzętu
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 °C...80 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Moment uruchamiający	5 Nm
Waga produktu	740 g
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim Przy pomocy otworów przelotowych opcjonalnie:
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/2

Cechy	Wartość
Przylącze pneumatyczne 3	G1/2
Przylącze pneumatyczne 4	G1/2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał dźwigni	PA