


Jednostka prowadząca FEN-8/10- -KF

Numer produktu: 35197

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	8/10
Skok	1 mm...100 mm
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Prowadnica
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Maks. siła Fy	450 N
Maks. siła Fy statyczna	680 N
Maks. siła Fz	450 N
Maks. siła Fz, statyczna	680 N
Maks. moment Mx	11 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	16 Nm
Maks. moment My	5 Nm
Maks. moment My, statyczny	7 Nm
Maks. moment Mz	5 Nm
Maks. moment statyczny Mz	7 Nm
Siła przesunięcia	15 N
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	8 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	300 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	8 g
Środek ciężkości masy ruchomej przy 0 mm skoku	30 mm
Dodatkowy środek ciężkości ruchomej masy na 10 mm skoku	4.9 mm
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal odpuszczona
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał płyty spinającej	Stop aluminium, anodowany