

Sprzęgło elastyczne DARP-M16P-F

Numer produktu: 8170121

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M16X1,5
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	712 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał tulei wtykowej	Nierdzewna stal stopowa
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał podkładki sferoidalnej	Stal do nawęglania
Materiał czopa kulistego	Stal do nawęglania
Materiał nakrętki	Nierdzewna stal stopowa