

Elektrozawór odseparowany od medium VYKC-F16-M32-16-PE-H2

Numer produktu: 8172704

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	Przyłącze elektryczne boczne Zawór wahaczowy z uszczelką membranową
Sposób uszczelnienia	miękki
Materiały mające kontakt z medium	EPDM PEEK
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Funkcja zaworu	3/2 otwarty/zamknięty, monostabilny
Średnica nominalna	1.6 mm
Kierunek przepływu	rewersyjny
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Pomocnicze sterowanie ręczne	brak
Pozycja montażu	dowolny
Typ mocowania	Przez otwór przelotowy dla śruby M2,5
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Kabel z wtyczką
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Układ przyłączy H
Wielkość	16
Szerokość modułu	17 mm
Przyłącze mediów płynnych	Kołnierz
Medium	Płynne media Media w postaci gazowej
Informacja o medium	Zwrócić uwagę na odporność materiałów wchodzących w kontakt z mediami maksymalna wielkość cząsteczek 5 µm
Objętość wewnętrzna	59 µl, objętość płynu pozostająca w zaworze Zawór 94 µl z przyłączem kołnierz.
Temperatura medium	10 °C...50 °C
Temperatura mediów płynnych	10 °C...50 °C
Temperatura otoczenia	10 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Ciśnienie medium	-0.075 MPa...0.3 MPa -0.75 bar...3 bar -10.875 psi...43.5 psi

Cechy	Wartość
Ciśnienie rozrywające	2 MPa 20 bar 290 psi
Całkowity przeciek	4 ml/h
Zakres napięcia roboczego DC	12 V...24 V
Informacja o zakresie napięcia roboczego DC	Konieczna redukcja prądu podtrzymania
Parametry cewki	12 - 24 V DC: faza niskoprądowa 1,4 W, faza wysokoprądowa 5,5 W
Klasa materiału izolującego	B
Czas pracy ciągłej	100% w połączeniu z redukcją prądu podtrzymania Przestrzegać wskazówek dotyczących eksploatacji elektrozaworów.
Maks. częstotliwość przełączania	4 Hz
Informacja dot. częstotliwości przełączania	zależnie od temperatury otoczenia i stanu montażowego
Czas reakcji "on" dla mediów ciekłych	20 ms
Czas przełączania w przypadku mediów gazowych	11 ms
Czas przełączania, media płynne	15 ms
Czas wyłączenia, media gazowe	3 ms
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	46 l/min
Uwaga dotycząca normalnego przepływu nominalnego	Przy spadku ciśnienia 1 -> 0 bar (media gazowe)
Przepływ Kv	0.026 m³/h 0.44 l/min
Wskazówka dotycząca przepływu Kv	Do wody Różnica ciśnienia 1 bar
Przepływ wody przy maks. ciśnieniu roboczym	0,066 m³/h 1,1 l/min
Materiał obudowy	PEEK
Materiał membrany	EPDM
Materiał uszczelnień	EPDM
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Waga produktu	50 g
Stopień ochrony	IP40
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Informacja o zastosowaniu	tylko do użytku w pomieszczeniach
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS