


Moduł analogowy CPX-2AE-U-I

Numer produktu: 526168

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wymiary szer. x dł. x wys.	(wraz z blokiem łączącym i techniką przyłączy) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Waga produktu	48 g
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Stopień ochrony	W zależności od bloku przyłączeniowego
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne (w stanie zamontowanym)
Maks. długość kabla	30 m ekranowany
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid PC
Diody LED	1 diagnostyka ogólna
Diagnostyka	Przerwanie przewodu na kanał Przekroczenie wartości granicznej na kanał Zwarcie na sygnale wejściowym Błąd parametryzacji
Parametryzacja	Format danych Wymuszanie stanu na kanał Kontrola wartości granicznej na kanał Wyglądanie wyników pomiarów Zakres sygnałów na kanał Sposób działania po zwarcu Kontrola przerywania przewodu na kanał
Czas cyklu wewnętrznego	4 ms
Zakres napięcia roboczego DC	18 V...30 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	Typ. 50 mA
Liczba wejść	2
Format danych	12 bitów + znak +/- Skalowanie do 15 bitów
Powtarzalność	0,15% przy 25°C
Granica błędu podstawowego przy 25°C	+/- 0,3% do wejść napięciowych
Granica błędu obsługi w odniesieniu do zakresu temperatury otoczenia	+/- 0,5% do wejść napięciowych

Cechy	Wartość
Typ czujnika	0 - 10 V 0 – 20 mA 4 - 20 mA
Izolacja elektryczna między kanałami	nie
Izolacja elektryczna, kanał – magistrala wewnętrzna	tak, bez wykorzystania wewnętrznego zasilania czujników
Zabezpieczenie (przeciwzwarciowe)	wewnętrzny bezpiecznik elektroniczny