


Uchwyt czujnika EAPM-E24-60-SHO

Numer produktu: 8197121

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-C1-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Waga produktu	67 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uchwytu czujnika	Stal