


Zawór wolnego startu i odpowietrzający MS6-EDE-1/2-V24-AD7-B

Numer produktu: 8201358

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	6
Szerokość modułu	62 mm
Funkcja odpowietrzenia	bez dławienia
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Wybór funkcji dodatkowej	z tłumikiem hałasu
Seria	MS
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą bez blokady
Konstrukcja	Zawór gniazdowy, uruchamiany elektrycznie
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Rodzaj sterowania	sterowanie pilotem
Przylącze zasilania powietrzem pilotów	wew.
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty monostabilny
Pokrycie	pokrycie ujemne
Wskaźnik ciśnienia	z czujnikiem ciśnienia z wyświetlaczem LCD
Wskaźnik stanu przełączenia	przy pomocy osprzętu
Ciśnienie robocze	0.3 MPa...0.7 MPa 3 bar...7 bar
Wartość b	0.46
Wartość C	23.9 l/sbar
Przepływ normalny na odpowietrzeniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	4000 l/min
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	5000 l/min
Czas załączenia	31 ms
Parametry cewki	24 V DC: 2,3 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Cechy	Wartość
Klasa Cleanroom	Klasa 7 wg ISO 14644-1
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Temperatura medium	0 °C...50 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Waga produktu	499 g
Przyłącze elektryczne	Kształt C wg EN 175301-803
Wskaźnik stanu sygnału	Przy pomocy osprzętu
Typ mocowania	Przy pomocy uchwytów ściennych/płaskich
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	HNBR NBR
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid