


Filtr in-line OAFA-C-Q8-E-E

Numer produktu: 8212644

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	8 mm
Informacja o zastosowaniu	Obudowy nie należy czyścić rozpuszczalnikami polarnymi (takimi jak alkohol).
Pozycja montażu	dowolny
Dokładność filtracji	40 µm
Ciśnienie robocze	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Medium robocze	Powietrze
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów zgodnie z wewnętrzną definicją Festo dla stopnia intensywności F1A z ograniczeniami dotyczącymi stosowania Cu/Zn/Ni
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	22.3 g
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przylącze pneumatyczne	dla przewodu o średnicy zewn. Ø 8 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	HNBR
Materiał filtra	PE
Materiał obudowy	PA