

Filtr MS12-LF

Numer produktu: 535023

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Seria	MS
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Spust kondensatu	automatyczny automatyczny, sterowany elektrycznie ręczne, bez blokady Odkręcany ręcznie
Konstrukcja	Filtr ze spieku z separatorem odśrodkowym
Stopień separacji kondensatu	75 %
Ciśnienie robocze	0.8 bar...20 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gazy obojętne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Typ mocowania	opcjonalnie: Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu
Przylącze pneumatyczne 1	wew.
Przylącze pneumatyczne 2	wewn.
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	Stop aluminium do przeróbki plastycznej