

Filtr z węglem aktywnym MS12-LFX

Numer produktu: 535043

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Seria	MS
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Konstrukcja	Filtr z węglem aktywnym
Ciśnienie robocze	0 bar...20 bar
Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza	5056 l/min...15190 l/min
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	4800 l/min...6000 l/min
Medium robocze	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Gazy obojętne
Odporność na drgania	Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura medium	5 °C...30 °C
Reszkowa zawartość oleju	0.003 mg/m3
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Typ mocowania	Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu opcjonalnie:
Materiał pokrywy	PA
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał kątownika mocującego	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał okienka podglądu metalowego pojemnika	PC
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał filtra	Węgiel aktywny
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał łącznika modułu	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał pojemnika	Stop aluminium do przeróbki plastycznej