

Siłownik z prowadzeniem DGRC-GF-20-40-PA

Numer produktu: 8218201

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Odległość środka ciężkości efektywnego obciążenia od płyty spinającej xs	50 mm
Skok	40 mm
Ø tłoka	20 mm
Tryb pracy jednostki napędowej	Płyta spinająca
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica ślizgowa
Konstrukcja	Prowadnica
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	Prowadzenie z płytą spinającą
Ciśnienie robocze	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Maks. prędkość	0.8 m/s
Sposób działania	dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów zgodnie z wewnętrzną definicją Festo dla stopnia intensywności F1A z ograniczeniami dotyczącymi stosowania Cu/Zn/Ni
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Energia uderzenia w pozycjach końcowych	0.2 Nm
Maks. siła Fy	487.2 N
Maks. siła Fy statyczna	487.2 N
Maks. siła Fz	487.2 N
Maks. siła Fz, statyczna	487.2 N
Maks. moment Mx	13.15 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	13.15 Nm
Maks. moment My	6.82 Nm
Maks. moment My, statyczny	6.82 Nm

Cechy	Wartość
Maks. moment Mz	6.82 Nm
Maks. moment statyczny Mz	6.82 Nm
Maks. dopuszczalne obciążenie momentem obrotowym Mx w funkcji skoku	2.21 Nm
Maks. efektywne obciążenie w zależności od skoku przy zdefiniowanej odległości xs	50.8 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	141 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	188 N
Luz skrętny	0.055 stopień
Ruchoma masa własna	230.7 g
Waga produktu	478.8 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	248.1 g
Środek ciężkości masy ruchomej jako funkcja skoku	33.6 mm
Przylącze pneumatyczne	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał uszczeltek dynamicznych	TPE-U(PU)
Materiał płyty końcowej	Stop aluminium, anodowany
Materiał prowadnicy	Stal wysokostopowa
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa