


Kabel silnika NEBM-SF1W31-E-1-N-LE24

Numer produktu: 8219830

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Spełnia normę	DIN 47100
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem	Kabel przyłączeniowy łączy urządzenia polowe (czujniki, elementy wykonawcze) ze sterownikami.
Oznaczenie kabla	bez uchwytów na tabliczki
Waga produktu	300 g
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Strona urządzenia polowego
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	proste
Przyłącze elektryczne 1, informacja o wyjściu kabla	90°
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Układ przyłączy F1
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	31
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	Blokada zatraskowa
Przyłącze elektryczne 2, funkcja	Strona sterowania
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza	Kabel
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	otwarty koniec
Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	24
Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	24
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...50 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Ekranowanie	tak
Długość kabla	1 m
Właściwości kabla	Możliwość stosowania w przewodnicach kabli
Warunki testowania kabla	Warunki testu na żądanie
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	23.1 mm
Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla	33 mm
Średnica kabla	4.6 mm
Budowa kabla	4 x 0,25 mm ² 8 x 0,08 mm ²
Przekrój znamionowy żyły przewodu	AWG23 AWG28
Zakończenia żył	Zaślepka końca kabla

Cechy	Wartość
Stopień ochrony	IP20
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-5 °C...70 °C
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-5 °C...70 °C
Temperatura przechowywania	-5 °C...70 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS (UK-R)
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał osłony kabla	PUR
Kolor obudowy	czarny