


atuador com amortecimento hidráulico DYHR-32-60-Y5

Código da peça: 1155696

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	32
Curso	60 mm
Amortecimento	regulável
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de simples ação no avanço
Detecção de posição	Sem
Velocidade máxima de impacto	0,3 m/s
Velocidade de avanço	0,2 ... 100 mm/s
Tempo de reposição, curto	1,2 s
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C
Carga máxima do batente	6.400 N
Consumo máximo de energia por curso	384 J
Consumo máximo de energia por hora	220.000 J
Mín. força de avanço	640 N
Máx. força de avanço	6.400 N
Energia residual máxima	2 J
Força de reposição	18 N
Peso do produto	1.380 g
Tipo de fixação	com contraporca
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Aço galvanizado
Material da haste do pistão	temperado Aço alta liga