

pinça tipo fole DHEB-22-E-D-E-L

Código da peça: 1320770

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Dimensões | 22 |
| Curso do fole | 12 mm |
| Mín. diâmetro a ser fixado | 24 mm |
| Máx. diâmetro a ser fixado | 31,5 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Modo de operação | de simples ação fechado |
| Função de garra | Adaptativo |
| Princípio construtivo | Membrana contrátil seqüência de movimentos guiados |
| Guia | Guia básica |
| Detecção de posição | Sem |
| Pressão de trabalho | 5 ... 8 bar |
| Pressão de retorno | < 1 bar |
| Frequência operacional máxima da garra | ≤ 4 Hz |
| Tempo de abertura mín. a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 30 ms |
| Tempo de fechamento mín. a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 60 ms |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura ambiente | 5 ... 60 °C |
| Média do intervalo de substituição do fole | 0,5 Mio SP |
| Valor teórico da carga útil | 0,32 kg |
| Peso do produto | 43 g |
| Tipo de fixação | com rosca externa com contraporca Opcional: |
| Conexão pneumática | M5 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do fole | EPDM |
| Material do corpo | Alumínio anodizado |