


Wkład do generatora podciśnienia VN-10-L

Numer produktu: 547698

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna dyszy Laval'a	0.95 mm
Pozycja montażu	dowolny
Charakterystyka eżektora	Standard Szybkie wysysanie
Ciśnienie robocze	1 bar...8 bar
Nominalne ciśnienie robocze	6 bar
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery	41.5 l/min
Czas napowietrzania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0.66 s
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejnym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	0 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	1.65 g
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał dyszy	Polioksymetylen
Materiał dyszy wyptywowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej