

# distribuidor QSLV3-3/8-8

Código da peça: 153226

FESTO

Com giro de 360° e 3 saídas.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	4,3 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Revestimento
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Tamanho da embalagem	1
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 0,6 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 6 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 87 psi
Pressão operacional dependente da temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 14 bar
Pressão operacional dependente da temperatura	-13,775 ... 203 psi
Classificação marítima	ver certificado
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--] Água conforme declaração do fabricante em <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Torque de aperto nominal	15,5 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	66 g
Número de saídas	3
Número de conexões de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca externa R3/8
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 8 mm
Cor do anel de solda	azul
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PBT
Material do parafuso oco	Latão níquelado
Material do anel de desengate	POM
Material das vedações da tubulação	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço alta liga, inoxidável