


Sprzęgło EAMD-25-22-11-10X12

Numer produktu: 558000

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|-------------------------------|---------------------------|
| Średnica uchwyty 1 | 11 mm |
| Średnica uchwyty 2 | 10 mm |
| Wielkość | 25 |
| Długość znamionowa | 22 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Maks. prędkość obrotowa | 8000 1/min |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -25 °C...60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Temperatura otoczenia | -25 °C...60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 3.2 kgmm ² |
| Przenoszony moment obrotowy | 9 Nm |
| Waga produktu | 43.5 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |