


Pasywna oś prowadząca EGC-120- -FA

Numer produktu: 558866

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok roboczy	50 mm...8500 mm
Wielkość	120
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Prowadnica
Maks. przyspieszenie	50 m/s ²
Maks. prędkość	5 m/s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Ix	4620000 mm ⁴
Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Iy	5650000 mm ⁴
Maks. siła Fy	6890 N
Maks. siła Fz	6890 N
Maks. opór przesuwu na biegu jałowym	15 N
Maks. moment Mx	144 Nm
Maks. moment My	380 Nm...680 Nm
Maks. moment Mz	380 Nm...680 Nm
Maks. siła Fy całej osi	6890 N
Maks. siła Fz całej osi	6890 N
Maks. moment Mx całej osi	144 Nm
Maks. moment My całej osi	380 Nm...680 Nm
Maks. moment Mz całej osi	380 Nm...680 Nm
Skrętny moment bezwładności It	2680000 mm ⁴
Przylącze pneumatyczne, jednostka zaciskowa	M5
Materiał profilu	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał profilu ochronnego	ABS
Materiał pokryw	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany

Cechy	Wartość
Materiał prowadnicy wózka	Stal
Materiał prowadnicy	Stal
Materiał wózka	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany