

# Wtyczka NECU-S-M8G3-HX

Numer produktu: 562024

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| W oparciu o normę                          | EN 61076-2-104<br>EN 61984                     |
| Certyfikacja                               | c UL us - Recognized (OL)                      |
| Częstotliwość połączeń                     | 3                                              |
| Waga produktu                              | 7.8 g                                          |
| Przylącze elektryczne                      | 3-pin<br>M8x1<br>Wtyczka prosta / zacisk tnący |
| Zakres napięcia roboczego DC               | 0 V...32 V                                     |
| Zakres napięcia roboczego AC               | 0 V...32 V                                     |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C  | 4 A                                            |
| Odporność na napięcie udarowe              | 0.8 kV                                         |
| Dopuszczalna średnica kabla                | 2.5 mm...5.1 mm                                |
| Średnica pojedynczego drutu                | 0.1 mm                                         |
| Średnica żyły                              | 0.9 mm...1.6 mm                                |
| Przekrój poprzeczny żył kabla              | 0.14 mm <sup>2</sup> ...0.34 mm <sup>2</sup>   |
| Stopień ochrony                            | IP65<br>IP67                                   |
| Temperatura otoczenia                      | -25 °C...85 °C                                 |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                                 |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                      |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3                                              |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne                |
| Materiał obudowy                           | PA<br>Cynkowy odlew kokilowy<br>niklowany      |
| Materiał śruby ryglującej                  | Mosiądz, niklowany                             |
| Materiał uszczelnień                       | FPM<br>PUR                                     |
| Materiał styków                            | pozlacany                                      |
| Dopuszczalna osłona izolacyjna             | PP<br>PCV<br>TPE-E                             |