

cilindro compacto

AEVU-16- -A-P-A-S26

Código da peça: 156301


Classic - não usar para novos projetos

para detecção sem contato direto
terminal da haste do atuador com rosca externa.


Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



A título de exemplo



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	1 ... 25 mm
Diâmetro do êmbolo	16 mm
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de simples ação
Extremidade da haste	Rosca externa
Princípio construtivo	Êmbolo Haste
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Variantes	Haste passante Vedações resistentes a temperaturas de até 120°C
Pressão de operação Mpa	0,13 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	1,3 ... 10 bar
Pressão operacional	18,85 ... 145 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 120 °C
Energia de impacto nas posições finais	0,1 J
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço	81 N
Tipo de fixação	com furo passante com acessórios Opcional:
Conexão pneumática	M5
Material do parafuso de flange	Aço alta liga, inoxidável
Material da proteção	Liga de alumínio
Material das vedações dinâmicas	FPM
Material da haste do pistão	Aço alta liga, inoxidável
Material da camisa do atuador	Liga de alumínio