

# Listwa przyłączeniowa VABM-L1-18S-G38-9

Numer produktu: 574462

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                 | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość modułu                                      | 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maks. liczba pozycji zaworowych                       | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ciśnienie robocze                                     | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certyfikacja                                          | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo            | 2 - Średnie obciążenie korozyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zgodność z LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki |
| Klasa Cleanroom                                       | Klasa 5 wg ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maks. moment dokręcenia, montaż na szynie H           | 1.5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu             | 1.18 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maks. moment dokręcenia, montaż ścienny               | 3 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waga produktu                                         | 723 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przyłącze pneumatyczne 1                              | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przyłącze pneumatyczne 3                              | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przyłącze pneumatyczne 5                              | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Informacja o materiałach                              | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiał listwy przyłączeniowej                       | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                             |