

servomotor EMMS-AS-55-S-LS-RR

Código da peça: 1569740

FESTO

sem engrenagem.



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90 %
Conforme norma	IEC 60034
Classe de proteção isolante	F
Classe de medição conforme EN 60034-1	S1
Monitoramento da temperatura	Resistência PTC
Classe de proteção	IP54
Técnica de conexão elétrica	Conector
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Autorização	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Tensão operacional nominal c.c.	360 V
Tensão nominal c.c.	360 V
Tipo de comutação da bobina	Estrela interna
Quantidade de pares do polo	4
Torque de paralisação	0,49 Nm
Torque nominal	0,34 Nm
Torque máximo	1,65 Nm
Velocidade nominal de rotação	7.400 1/min
Rotação máxima	9.800 1/min
Potência nominal motor	261 W
Corrente nominal do motor	0,83 A
Corrente de pico	4,3 A
Constante de motor	0,406 Nm/A
Tensão constante, fase-a-fase	26 mVmin
Resistência da bobina fase-fase	20,9 Ohm
Indutividade da bobina fase-fase	15,6 mH
Momento de inércia geral na alimentação de ar comprimido	0,13 kgcm ²
Peso do produto	1.200 g
Carga do eixo axial admissível	75 N
Carga de eixo radial admissível	140 N
Sensor de posição do rotor	Resolver
Interface do encoder de posição do rotor	Sinais analógicos SIN/COS
Princípio de medição do encoder de posição do rotor	indutivo
MTTF, subcomponente	80 anos, encoder rotativo de posição
MTTFd, subcomponente	160 anos, encoder rotativo de posição