

servomotor EMMS-AS-55-S-LS-TM-S1

Código da peça: 1569749

FESTO

sem engrenagem.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Temperatura ambiente | -10 ... 40 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 ... 60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 90 % |
| Conforme norma | IEC 60034 |
| Classe de proteção isolante | F |
| Classe de medição conforme EN 60034-1 | S1 |
| Monitoramento da temperatura | Resistência PTC |
| Classe de proteção | IP65 |
| Técnica de conexão elétrica | Conector |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Autorização | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão |
| Tensão operacional nominal c.c. | 360 V |
| Tensão nominal c.c. | 360 V |
| Tipo de comutação da bobina | Estrela interna |
| Quantidade de pares do polo | 4 |
| Torque de paralisação | 0,49 Nm |
| Torque nominal | 0,34 Nm |
| Torque máximo | 1,65 Nm |
| Velocidade nominal de rotação | 7.400 1/min |
| Rotação máxima | 9.800 1/min |
| Potência nominal motor | 261 W |
| Corrente nominal do motor | 0,83 A |
| Corrente de pico | 4,3 A |
| Constante de motor | 0,406 Nm/A |
| Tensão constante, fase-a-fase | 26 mVmin |
| Resistência da bobina fase-fase | 20,9 Ohm |
| Indutividade da bobina fase-fase | 15,6 mH |
| Momento de inércia geral na alimentação de ar comprimido | 0,11 kgcm ² |
| Peso do produto | 1.300 g |
| Carga do eixo axial admissível | 75 N |
| Carga de eixo radial admissível | 140 N |
| Sensor de posição do rotor | Encoder absoluto multivoltas |
| Interface do encoder de posição do rotor | EnDat 22 |
| Princípio de medição do encoder de posição do rotor | indutivo |
| Ativação do encoder de posição do rotor | 19 Bit |
| MTTF, subcomponente | 76 anos, encoder rotativo de posição |
| MTTFd, subcomponente | 152 anos, encoder rotativo de posição |