


cilindro compacto EMML-25- -P-A-S6

Código da peça: 158655


FESTO

Atuador de simples ação antigiro para detecção sem contato, várias opções de fixação ("Multimount"), com amortecimento de fim de curso por batente.

Outros comprimentos de curso sob consulta. Só estão disponíveis os comprimentos de curso padrão 5, 10, 15 mm.



A título de exemplo



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	1 ... 15 mm
Diâmetro do êmbolo	25 mm
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de simples ação no avanço
Princípio construtivo	Êmbolo Haste Tubo perfilado
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Variantes	Vedações resistentes a temperaturas de até 120°C
Antigiro/guia	Guia antigiro com elemento de fixação
Pressão de trabalho	1,5 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Torque de aperto da fixação do atuador	8 Nm +10 %
Força teórica a 6 bar	227 N
Força teórica a 6 bar, avanço	227 N
Tipo de fixação	Opcional: com furo passante com rosca interna
Conexão pneumática	M5
Material da proteção	Latão
Material das vedações	FPM
Material do corpo	Liga de alumínio anodizado
Material da haste do pistão	Aço alta liga, inoxidável