


filtro para vácuo VAF-PK-6

Código da peça: 160239

FESTO

[para instalação diretamente na linha](#)



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4,6 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Grau de filtração	50 µm
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Observação sobre pressão de trabalho	Somente para aplicações em sistemas de vácuo abertos
Vazão mediante subpressão = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	210 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...]]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso do produto	10 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Conexão pneumática	PK-6 com porca de aperto
Material da porca de união	POM
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do filtro	Tela trançada PA
Material do corpo	PA
Compatível com pulso ejetor	≤ 8 bar