

**Cewka**  
**VACF-B-B2-5**  
Numer produktu: 8030801

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                                      | Wartość                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pozycja montażu                            | dowolny                                                 |
| Spełnia normę                              | IEC 61010-1                                             |
| Czas pracy ciągłej                         | 100%                                                    |
| Klasa materiału izolującego                | H                                                       |
| Parametry cewki                            | 12 V DC: 3,4 W                                          |
| Dopuszczalne wahania napięcia              | +/- 10 %                                                |
| Certyfikacja                               | c UL us - Recognized (OL)                               |
| Klasyfikacja morska                        | patrz certyfikat                                        |
| Jednostka certyfikująca                    | DNVGL-TAA000011J<br>UL MH18122                          |
| Ograniczona temperatura otoczenia i mediów | -20 - 50°C                                              |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                        |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| Temperatura medium                         | -20 °C...50 °C                                          |
| Stopień ochrony                            | IP65                                                    |
| Temperatura otoczenia                      | -20 °C...60 °C                                          |
| Waga produktu                              | 55.6 g                                                  |
| Przyłącze elektryczne                      | Kształt B<br>zgodnie ze standardem przemysłowym (11 mm) |
| Typ mocowania                              | z nakrętką radetkowaną                                  |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                               |
| Materiał obudowy                           | PA<br>Stal                                              |
| Materiał cewki                             | Miedź<br>Stal<br>Thermoplast                            |
| Materiał uzwojenia                         | Miedź                                                   |