


válvula reguladora de fluxo GRLO-M5-QS-3-LF-C

Código da peça: 175054

FESTO

, conexão com livre posicionamento 360°



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de regular
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	QS-3
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	40 l/min
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Posição de instalação	Nos dois lados
Vazão normal na direção da regulação 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	80 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Torque máximo	1,5 Nm
Peso do produto	9 g
Material do bujão roscado	Latão
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do anel de desengate	POM
Material do parafuso de regulação	Latão
Material da conexão articulada	Injetados de zinco