

Rezystor hamowania CACR-KL2-100-W1800

Numer produktu: 8091545

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	600
Pozycja montażu	Swobodna konwekcja pionowo
Energia impulsu, opór hamowania przy 380 V	10800 Ws
Energia impulsu, opór hamowania przy 780 V	10800 Ws
Moc przy 35%ED i 20°C	1800 W
Moc znamionowa rezystora hamowania	720 W
Moc znamionowa rezystora hamowania przy 380 V	720 W
Moc znamionowa rezystora hamowania przy 780 V	720 W
Wartość rezystancji	100 om
Certyfikacja	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Waga produktu	3400 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu opcjonalnie:
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS