

Unidade giratória linear

DSL-20-80-270-P-S20-FF-KF

Código da peça: 177197

FESTO

para detecção sem contato direto. Movimento giratório e linear operados independentes entre si. Movimento giratório de 0° - 270° com ajuste contínuo.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Ângulo de amortecimento | 2,1 deg |
| Faixa de ajuste do ângulo de rotação | 270 deg |
| Curso | 80 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 20 mm |
| Ângulo de rotação | 272 deg |
| Amortecimento | P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Ajuste fino | 5 deg |
| Modo de operação | de dupla ação |
| Princípio construtivo | Aleta giratória |
| Detecção de posição | Para sensores indutivos Para sensor de proximidade |
| Variantes | S20: haste passante vazada |
| Antigiro/guia | com guia de esferas |
| Pressão de trabalho | 2,5 ... 8 bar |
| Velocidade máxima de impacto | 500 mm/s |
| Frequência máxima oscilante a 6 bar | 2 Hz |
| Meio operacional | Ar comprimido seco, lubrificado e não lubrificado |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Curso de amortecimento | 5 mm |
| Torque para 6 bar | 2,5 Nm |
| Força teórica a 6 bar, retorno | 120,5 N |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 158 N |
| Momento de inércia admissível | 0,00007 kgm ² |
| Peso adicional por 10 mm de curso | 52 g |
| Peso básico para curso de 0 mm | 1.140 g |
| Peso do produto | 1.140 g |
| Tipo de fixação | fixado em ranhura em T com rosca externa Opcional: |
| Conexão pneumática | M5 |
| Informação sobre material, tampão | Liga de alumínio anodizado |
| Informação sobre material, vedações | TPE-U(PU) |
| Informação sobre material, corpo | Liga de alumínio anodizado liso |
| Informação sobre material, haste | Aço temperado |