

luva de encaixe CQH-18-QS-16

Código da peça: 177722

FESTO

Para conectar CQ após conexões rápidas QS.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	11 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	1
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 7 bar
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 15 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso do produto	8 g
Conexão pneumática 1	União CQ-18
Conexão pneumática 2	Conexão rápida QS-16
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	POM