


Cilindro convencional

ESAZA-4- -P

Código da peça: 183124

FESTO

Cabeçote traseiro com conexão de ar alinhada com o eixo do cilindro.
Este produto só pode ser obtido através da Festo Coréia.



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	1 ... 20 mm
Diâmetro do êmbolo	4 mm
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Pressão de trabalho	4 ... 10 bar
Modo de operação	de simples ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força teórica a 6 bar, avanço	2,8 N
Massa móvel com curso de 0 mm	1,5 g
Peso adicional por 10 mm de curso	0,8 g
Peso básico para curso de 0 mm	6 g
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	0,2 g
Conexão pneumática	M3
Informação sobre material, tampão	Liga de alumínio
Informação sobre material, vedações	NBR TPE-U(PU)
Informação sobre material, corpo	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, haste	Aço alta liga, inoxidável