


## Portal liniowy YXCL-2-B

Numer produktu: 8122265

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                  | Wartość                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Wymagana płaska powierzchnia montażowa | 0.1 mm/m                                                                     |
| Pozycja montażu                        | poziomo                                                                      |
| Konstrukcja                            | System portalu liniowego<br>z elektrycznymi i pneumatycznymi modułami napędu |
| Czas pracy ciągłej                     | 100%                                                                         |
| Zgodność z LABS                        | VDMA24364-strefa III                                                         |
| Temperatura przechowywania             | -20 °C...60 °C                                                               |
| Względna wilgotność powietrza          | 0 - 90%                                                                      |
| Stopień ochrony                        | IP40                                                                         |
| Temperatura otoczenia                  | 5 °C...45 °C                                                                 |
| Interwał konserwacji                   | 2500 km                                                                      |
| Informacja o materiałach               | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                    |
| Materiał płyty adaptera                | Aluminium anodowane                                                          |
| Materiał kątownika mocującego          | Aluminium<br>Nierdzewna stal stopowa                                         |
| Materiał przewodnicy kabli             | Wzmocniony poliamid                                                          |