

Zaślepka B-M5-F1A

Numer produktu: 8142288

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość opakowania	10
Warianty	Nie wolno stosować metali, których głównym składnikiem jest miedź, cynk lub nikiel. Wyjątkiem są niklowane stale, niklowane chemicznie powierzchnie, płytki drukowane, przewody, elektryczne łączniki wtykowe i cewki.
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Klasa Cleanroom	Klasa 6 wg ISO 14644-1
Znamionowy moment dokręcenia	1.5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	-30%
Waga produktu	1 g
Typ mocowania	Gniazdo sześciokątne SW2,5
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zaślepki	Stal, niklowana chemicznie
Materiał O-ring	Stal nierdzewna NBR