

# Blok przyłączeniowy CAPS-M1-VDE1-D-A-AL-G14

Numer produktu: 8154580

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary szer. x dł. x wys.                                      | 65 mm x 104 mm x 28 mm                                                           |
| Sposób działania                                                | dwustronnego działania                                                           |
| Cechy konstrukcyjne                                             | Bezpieczne wyjście pn. 2 odpowietrzone<br>Bezpieczne wyjście pn. 4 odpowietrzone |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 270 l/min                                                                        |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-strefa III                                                             |
| Waga produktu                                                   | 465 g                                                                            |
| Typ mocowania                                                   | wg VDI/VDE 3845                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne                                          | G1/4                                                                             |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                        |
| Materiał śrub                                                   | Stal wysokostopowa nierdzewna                                                    |
| Materiał obudowy                                                | Aluminium, powlekane proszkowo                                                   |