


Rozgałęziacz NEDU-L1R2-R3L1G12M22-5L1-1L2-P-N-R3U1G12

Numer produktu: 8155230

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Spełnia normę	IEC 60603-7-3
Certyfikacja	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Jednostka certyfikująca	UL E239998
Oznaczenie kabla	bez uchwytów na tabliczki
Waga produktu	520 g
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Strona urządzenia polowego
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	proste
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Złącze płytki drukowanej RJ45
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	12
Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	12
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	Blokowanie śrubą
Przyłącze elektryczne 2, funkcja	Strona sterowania
Przyłącze elektryczne 2, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przyłącze elektryczne 2, wyprowadzenie kabla	proste
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	RJ45
Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	8
Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	8
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj mocowania	Blokada zatrzaskowa
Przyłącze elektryczne 3, funkcja	Strona sterowania
Przyłącze elektryczne 3, kształt	prostokątny
Przyłącze elektryczne 3, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 3, wyprowadzenie kabla	proste
Przyłącze elektryczne 3, technologia przyłączeniowa	USB 2.0 typu B
Przyłącze elektryczne 3, liczba pinów/żył	4
Przyłącze elektryczne 3, użyte piny/żyły	4
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...60 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	1 A

Cechy	Wartość
Ekranowanie	tak
Właściwości transmisji	Zgodność z kategorią 5, EN 50173, klasa D Zgodnie z kategorią 5, ISO/IEC 11801, klasa D
Długość kabla 1	5 m
Długość kabla 2	1 m
Właściwości kabla	do zastosowań statycznych
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	30 mm
Średnica kabla 1	5.6 mm
Tolerancja, średnica kabla 1	± 0,2 mm
Średnica kabla 2	4.5 mm
Tolerancja, średnica kabla 2	± 0,2 mm
Stopień ochrony	IP20 IP66 IP67
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-20 °C...55 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 85% bez kondensacji
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne (w stanie zamontowanym)
Materiał osłony kabla	PVC
Kolor powłoki kabla	czarny
Materiał obudowy	PC
Kolor obudowy	przezroczysty
Materiał śruby ryglującej	Nierdzewna stal stopowa
Materiał uszczelnień	TPE-V
Materiał styków	Mosiądz, niklowany i pozłacany
Materiał powłoki izolacyjnej	PVC