


Amortyzator hydrauliczny DYSD-Q11-12-12-Y1F-S-Y14

Numer produktu: 8161527

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Skok	12 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	1 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.2 s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Długość amortyzacji	12 mm
Maks. siła zderzenia	1000 N
Maks. pobór energii na skok	8 J
Maks. pobór energii na godzinę	36000 J
Maks. energia resztkowa	0.05 J
Siła resetowania	28 N
Min. siła wsuwania	100 N
Waga produktu	95 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana