

Silnik serwo EMMT-EC-40-M-ES-R1MC

Numer produktu: 8171405

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Temperatura otoczenia	-40 °C...40 °C
Uwaga na temat temperatury otoczenia	do 80°C przy wartościach znamionowych obniżonych o -1,5% na 1°C
Maks. wysokość ustawiania	4000 m
Uwaga dotycząca maks. wysokości zabudowy	od 1000 m tylko przy wartościach znamionowych obniżonych o -1,0% na 100 m
Temperatura przechowywania	-40 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90%
Spełnia normę	IEC 60034
Klasa termiczna wg EN 60034-1	F
Maks. temperatura uzwojenia	155 °C
Klasa ratingowa zgodnie z EN 60034-1	S1
Monitorowanie temperatury	Cyfrowa temp. silnika przez BiSS-C
Konstrukcja silnika zgodna z EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Pozycja montażu	dowolny
Stopień ochrony	IP40
Uwaga o stopniu ochrony	IP40 dla wału silnika bez pierścienia uszczelniającego IP65 dla obudowy silnika z przyłączami IP65 do wału silnika z pierścieniem uszczelniającym
Współosiowość, koncentryczność, współosiowość, bicie osiowe wg DIN SPEC 42955	N
Dokładność wyważenia	G 2,5
Moment zatrzymania	<1,0% szczytowego momentu obrotowego
Czas przechowywania na magazynie w warunkach nominalnych	20000 h
Kod interfejsu, Motor Out	40P
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Wtyczka hybrydowa
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	M17X0,75
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	12
Stopień zanieczyszczenia	2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Cechy	Wartość
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Odporność na drgania	Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Certyfikacja	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Jednostka certyfikująca	UL E342973
Znamionowe napięcie robocze DC	48 V
Typ uzwojenia	Gwiazda wewn.
Liczba par biegunów	5
Moment obrotowy postojowy	0.45 Nm
Znamionowy moment obrotowy	0.44 Nm
Szczytowy moment obrotowy	1.32 Nm
Znamionowa prędkość obrotowa	3000 1/min
Maks. prędkość obrotowa	5770 1/min
Maks. mechaniczna prędkość obrotowa	15000 1/min
Przyspieszenie kątowe	100000 rad/s ²
Moc znamionowa silnika	138 W
Prąd ciągły w stanie spoczynku	5.2 A
Prąd znamionowy, silnik	5.2 A
Prąd szczytowy	20 A
Stała silnika	0.085 Nm/A
Stała momentu obrotowego postojowego	0.1 Nm/A
Stała napięcia faza-faza	5.8 mV/min
Rezystancja uzwojenia faza-faza	0.87 om
Indukcyjność uzwojenia faza-faza	0.89 mH
Indukcyjność uzwojenia wzdłużnego Ld (faza)	0.34 mH
Indukcyjność uzwojenia krzyżowego Lq (faza)	0.45 mH
Elektryczna stała czasowa	1.02 ms
Termiczna stała czasowa	21.4 min
Opór cieplny	1.35 K/W
Kołnierz pomiarowy	200 x 200 x 15 mm, stal
Całkowity wyjściowy moment bezwładności	0.07 kgcm ²
Waga produktu	700 g
Dopuszczalne osiowe obciążenie wałka	30 N
Dopuszczalne promieniowe obciążenie wałka	150 N
Czujnik położenia wirnika	Enkoder bezwzględny, wieloobrotowy
Czujnik położenia wirnika, oznaczenie producenta	KCD-BC33B-1617-JP4F-GRQ-009
Czujnik położenia wirnika, bezwzględne wykrywanie obrotów	4096
Czujnik położenia wirnika, interfejs	BiSS-C
Zasada pomiaru czujnika położenia wirnika	magnetyczny
Czujnik położenia wirnika, napięcie robocze DC	5 V
Czujnik położenia wirnika, zakres napięcia roboczego DC	4.5 V...5.5 V
Czujnik położenia wirnika, liczba impulsów na każdy obrót	131072
Czujnik położenia wirnika, rozdzielczość	17 bit
Czujnik położenia wirnika, dokładność systemu pomiaru kąta	-320 "...320 "
MTTF, części składowe	190 lat, czujnik położenia wirnika